## PDLD20

# FLEXY2 DRAWING LED LAMP

FULLY ADJUSTABLE HEADS

- 9 GRADE DIMMER
- **3 GRADE COLOR TEMPERATURE**



### CZ Manuál

.....

#### Bezpečnostní instrukce

- Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Vyvarujte se kontaktu světla s vodou.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla, abyste si nepoškodili zrak.
- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér (230V--> 12V2A).
   Nepokoušejte se světlo sami opravovat nebo upravovat.
- Neprovozujte světlo s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou.
- Chraňte napájecí kabely před mechanickým poškozením a teplem.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla, abyste si nepoškodili zrak.
   Lampu pravidelně čistěte suchým měkkým hadříkem a vyhněte se noužití chemikálií.
- Skladuite lamp na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.
- Nevvstavuite světlo extrémním teplotám.
- Světlo je vybaveno ochranami, které chrání před přehřátím, přetížením a zkratem
- Pokud zjistíte nějaké problémy s nabíjením, odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte servis.

#### Instalace a provoz

Zapojte adaptér do elektrické zásuvky (230V).

- · Připojte napájecí kabel k portu na světle (12V2A).
- Ujistěte se, že povrch, ke kterému připevňujete sponu, je stabilní a ne silnější než 6 cm.
- Umístěte sponu světla na požadovaný povrch a jemně utáhněte, dokud nebude pevně připevněna.
- · Zapněte světlo pomocí vypínače na světelném kabelu.
- Lampa je nastavitelná ve třech rovinách: 360° horizontálně, 220° vertikálně, 270° rotace. Nastavte světlo na požadovaný úhel paprsku.
- Lampa nabízí 3 barvy světla: teplé, studené a smíšené. Změňte barvu světla pomocí odpovídajícího tlačítka na ovládacím panelu.
- Díky tlačítku pro nastavení jasu si můžete vybrat z deseti úrovní jasu lampy, od 10 % do 100 %.
- Rozsah teploty barev je od 2800K do 6800K. Upravte teplotu barev pomocí tlačítek nastavení na ovládacím panelu.

#### Údržba a čištění

- Před čištěním světlo odpoite od napájení.
- K otření světla použijte suchý, měkký hadřík.
  Vvvaruite se používání chemikálií, které mohou poškodit povrch světla.
- Nebudete-li světlo delší dobu používat, odpoite jej od napájení.
- Skladuite lamp na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

#### Technické specifikace

- Barva: Černá
- Materiál: kov + plast
- Délka kabelu: 1.5 m
- Napětí: 110-250V
  Nabíječka: 12V 2A VDE
- Teplota chromatičnosti: 2800-6800K
- Počet barev světla: 3
- Počet úrovní jasu: 9
- Provozní teplota: 0°C-40°C
- RA >80
- Úhel paprsku: 120 stupňů
- Tloušťka klipu: < 6 cm

- Výkon: 10W
- Počet LED: 160 LED diod 2835.
- Lumen: 500
- Délka LED panelu: 2x 32 cm
- Rozměrv: 65 x 64 x 5 cm.

## SK Manuálny

## Bezpečnostné pokvny

- Pred použitím si prečítaite túto príručku a uschovaite si ju pre budúce noužitie
- Zabráňte kontaktu svetla s vodou.
- Nepozerajte sa priamo na zdroj svetla, aby ste nepoškodili zrak.
- Používaite iba dodávaný napájací adaptér (230V--> 12V2A).
- Nepokúšaite sa svetlo opravovať ani upravovať sami.
- Svetlo nepoužívaite pomocou poškodeného napájacieho kábla alebo zástrčky
- Chráňte papájacie káble pred mechanickým poškodením a teplom.
- Vyhnite sa pozeranju priamo na zdroj svetla, aby ste nepoškodili zrak.
- Lampu pravidelne čistite suchou mäkkou handričkou, abv ste sa vyhli použitiu chemikálií.
- Lampu skladuite na suchom a chladnom mieste mimo dosahu detí.
- Zabráňte vystaveniu svetla extrémnym teplotám.
- Svetlo je vybavené ochranou, ktorá chráni pred prehriatím, prefažením a skratom
- Ak zistíte problémy s nabíjaním, odpojte spotrebič a kontaktujte servis.

#### Inštalácia a prevádzka

- Adaptér zapoite do elektrickei zásuvky (230 V).
- Pripoite papájací kábel k portu pa svetlo (12V2A).
- Uistite sa, že povrch, ku ktorému pripevníte sponu, je stabilný a nie je hrubší ako 6 cm.
- Umiestnite svorku svetla na požadovaný povrch a jemne ju utiahnite. kým nie je pevne pripevnená.
- Zapnite svetlo pomocou spínača na svetelnom kábli.

EN Scan QR for instructions in your language PL Zeskanui QR, aby uzyskać instrukcje w swoim jezyku FR Scannez le QR pour les instructions dans votre langue DE Scannen Sie den QR für Anweisungen in Ihrer Sprache ES Escanea el QR para las instrucciones en tu idioma RO Scanează QR pentru instructiuni în limba ta HU Olvasd be a QRkódot az utasításokért IT Scansiona il QR per le istruzioni nella tua lingua NL Scan de QR voor instructies in uw taal HR Skenirai QR za upute na svom jeziku CZ Naskenujte QR pro návod ve vašem jazvce SK Naskenuite QR pre návod vo vašom jazyku EE Skaneeri QR juhisteks. oma keeles RS Skenirai QR za uputstvo na svom jeziku SI Skenirai QR za navodila v svojem jeziku GR Σαρώστε το QR για οδηγίες στη γλώσσα ogc AL Skanoni QR për udhëzime në gjuhën tuai SE Skanna QR för instruktioner på ditt språk FI Skannaa QR saadaksesi ohjeetMK Скенирај QR за упатства на твојот јазик LT Nuskenuokite QR instrukcijoms savo kalba UA Скануйте QR для інструкцій вашою мовою LU Scannen Sie den QR für Anweisungen in Ihrer Sprache LV Skenējiet QR instrukcijām savā valodā



